

KTBLQL1258040S4B1 LL1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I många år har namnet Klippon® varit synonymt med kapslingar med högsta kompetens och kvalitet. Kapslingarna i stålplåt i Klippon® TB Large-serien har utvecklats främst för användningsområden där ett tillförlitligt skydd krävs för känsliga elektroniska komponenter (DCS-distributioner eller pumpreglage). De väl tilltagna yttermåttarna innebär att ännu fler komponenter kan placeras i kapslingarna än i tidigare kapslingsserier. Vid utformning av Klippon® TB Large-kapslingen kan vi erbjuda ett omfattande stöd både med att skapa och genomföra ditt projekt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TBL (terminalbox stor), Tom kapsling, Höjd: 1250 mm, Bredd: 800 mm, Djup: 400 mm, Flänsplattor: nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), borstad
Art.nr.	2698420000
Typ	KTBLQL1258040S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026655
Förp.	1 items

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E508186

Mått och vikter

Djup	400 mm	Byggdjup (tum)	15.748 inch
Höjd	1250 mm	Bygghöjd (tum)	49.2125 inch
Bredd	800 mm	Byggbredd (tum)	31.496 inch
Montagemått höjd	896 mm	Montagemått bredd	840 mm
Nettovikt	160000 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-50 °C...135 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek lock	2.5 mm	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek	2 mm	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-50 °C	Fastsättning av lock	Kvartslåsning med fyrkantsinsats
Yta	borstad	Slagtålighet	7 J ATEX-Version, 10 J standardversion
Nyckelbredd	10 mm	Skyddsklass	IP66
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)	Tätningmaterial	Silikon
Kapslingens fastsättning	6 påsvetsade montagefötter med 14 mm hål	Utförande på lyftöglor	4 svetsade öglor
Montering av flänsplatta	M6 sexkantsskruvar 10 SW	Flänsplattor	nedre
Åtkomstöppning Bredd	725 mm	Öppningsvinkel lock	100.00 °
Flänsplåt	Ja	Lock	Ja
Åtkomstöppning Höjd	1175 mm	Position PE-skruv	Kapslingssida C

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX)	CML 20ATEX3029U	Certifikatnummer för tom kapsling (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
Certifikat-Nr. (cULus)	E508186		

KTBLQL1258040S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Förskruvningar uppe / nere


M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		



Regnskydd



Regnkåporna ger ett utmärkt extra skydd på kapslingen om den installeras i klimatzoner med exempelvis ovanligt stora nederbördsmängder eller extrema nivåer av direkt solljus.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTBLRNHD8040S4B LL1	Utförande
Art.nr.	2698530000	Klippon TBL (terminalbox stor), Regnkåpa, Höjd: 175 mm, Bredd: 816 mm, Djup: 550 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404
GTIN (EAN)	4064675026686	
Förp.	1 ST	(316 L), borstad, Silver