

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I många år har namnet Klippon® varit synonymt med kapslingar med högsta kompetens och kvalitet. Kapslingarna i stålplåt i Klippon® TB Large-serien har utvecklats främst för användningsområden där ett tillförlitligt skydd krävs för känsliga elektroniska komponenter (DCS-distributioner eller pumpreglage). De väl tilltagna yttermåttarna innebär att ännu fler komponenter kan placeras i kapslingarna än i tidigare kapslingsserier. Vid utformning av Klippon® TB Large-kapslingen kan vi erbjuda ett omfattande stöd både med att skapa och genomföra ditt projekt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TBL (terminalbox stor), Tom kapsling, Höjd: 1500 mm, Bredd: 1000 mm, Djup: 500 mm, Flänsplattor: nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), borstad
Art.nr.	2698430000
Typ	KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026662
Förp.	1 items

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E508186

Mått och vikter

Djup	500 mm	Byggdjup (tum)	19.685 inch
Höjd	1500 mm	Bygghöjd (tum)	59.055 inch
Bredd	1000 mm	Byggbredd (tum)	39.37 inch
Montagemått höjd	1146 mm	Montagemått bredd	1040 mm
Nettovikt	184800 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-50 °C...135 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek lock	2.5 mm	Materialtjocklek fläns	3 mm
Materialtjocklek	2 mm	Drifttemperatur, max	135 °C
Drifttemperatur, min.	-50 °C	Fastsättning av lock	Kvartslåsning med fyrkantsinsats
Yta	borstad	Slagtålighet	7 J ATEX-Version, 10 J standardversion
Nyckelbredd	10 mm	Skyddsklass	IP66
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)	Tätningmaterial	Silikon
Kapslingens fastsättning	6 påsvetsade montagefötter med 14 mm hål	Utförande på lyftöglor	4 svetsade öglor
Montering av flänsplatta	M6 sexkantsskruvar 10 SW	Flänsplattor	nedre
Åtkomstöppning Bredd	925 mm	Öppningsvinkel lock	100.00 °
Flänsplåt	Ja	Lock	Ja
Åtkomstöppning Höjd	1425 mm	Position PE-skruv	Kapslingssida C

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX)	CML 20ATEX3029U	Certifikatnummer för tom kapsling (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U
Certifikat-Nr. (cULus)	E508186		

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Förskruvningar uppe / nere

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Regnskydd



Regnkåporna ger ett utmärkt extra skydd på kapslingen om den installeras i klimatzoner med exempelvis ovanligt stora nederbördsmängder eller extrema nivåer av direkt solljus.

Allmänna beställningsdata

Typ	KTBLRNHD10050S4B LL1	Utförande
Art.nr.	2698540000	Klippon TBL (terminalbox stor), Regnkåpa, Höjd: 175 mm, Bredd: 1016 mm, Djup: 650 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål
GTIN (EAN)	4064675026693	1.4404 (316 L), borstad, Silver
Förp.	1 ST	