



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 42.3 mm
Art.nr.	<a href="#">2702230000</a>
Typ	WKB 1/6
GTIN (EAN)	4064675023470
Förp.	40 items
Lokal produkt	Endast tillgänglig i vissa länder

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Allmänna beställningsdata

Lokal produkt	Endast tillgänglig i vissa länder
---------------	-----------------------------------

## Mått och vikter

Djup	6.1 mm	Byggdjup (tum)	0.2402 inch
Höjd	9.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.3661 inch
Bredd	42.3 mm	Byggbredd (tum)	1.6654 inch
Nettovikt	4.52 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	6
-------------	---

## Märkdata

Märkspänning	500 V	Märkström	41 A
--------------	-------	-----------	------

## Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

## Mått

Delning i mm (P)	8.00 mm
------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	Överkoppling
-----------	--------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	skruvad		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		