



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, orange, 41 A, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 42.3 mm
Art.nr.	2702230000
Typ	WKB 1/6
GTIN (EAN)	4064675023470
Förp.	40 items
Lokal produkt	Endast tillgänglig i vissa länder

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Allmänna beställningsdata

Lokal produkt Endast tillgänglig i vissa länder

Mått och vikter

Djup	6.1 mm	Byggdjup (tum)	0.2402 inch
Höjd	9.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.3661 inch
Bredd	42.3 mm	Byggbredd (tum)	1.6654 inch
Nettovikt	4.52 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 6

Märkdata

Märkström 41 A

Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Delning i mm (P) 8.00 mm

Systemparametrar

Utförande Överkoppling

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	skruvad		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		