Datablad

# SAIBGS-P-5K-8/13-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

## Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Fältanslutningsbar anslutning, M12 |
| Art.nr. | 2703500000 |
| Typ | SAIBGS-P-5K-8/13-M12 |
| GTIN (EAN) | 4050118773071 |
| Förp. | 1 items |

# Datablad

## SAIBGS-P-5K-8/13-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | |
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E307231 |

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 49.01 g |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antal poler | 5 | Kodering | K-coded |
| Kontaktyta | Au (guld) | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Kapslingsmaterial | PA | Kabeldiameter max. | 13 mm |
| Kabeldiameter min. | 8 mm | Kontaktmaterial | CuZn |
| Nominell spänning | 630 V | Märkström | 12 A |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | ≥ 100 |
| Nedsmutsningsgrad | 3 | Kontakttyp | Hona |
| Skärmanslutning | Nej | Material låsring | Zinkpressgjutning |
| Temperaturområde kapsling | -40 … +85 ° C | Anslutningsarea max. | 2.5 mm² |

### Allmänna data

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antal poler | 5 | Anslutning 1 | M12 |
| Anslutning 2 | Skruv | Kapslingsmaterial | PA |
| Anslutningsgänga | M12 | Kontaktmaterial | CuZn |
| Kontaktyta | Au (guld) | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 1.5 mm² |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | ≥ 100 |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

**SAIBGS-P-5K-8/13-M12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ritningar




