

SAISGS-P-5L-8/13-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktidon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta A-, K-, L-, S- och T-kodade M12-kontaktidonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|------------------------------------|
| Utförande | Fältanslutningsbar anslutning, M12 |
| Art.nr. | 2703510000 |
| Typ | SAISGS-P-5L-8/13-M12 |
| GTIN (EAN) | 4050118773095 |
| Förp. | 1 items |

SAISGS-P-5L-8/13-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E307231 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 42.89 g |
|-----------|---------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Antal poler | 5 | Kodering | L-coded |
| Kontaktyta | Au (guld) | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Kapslingsmaterial | PA | Kabeldiameter max. | 13 mm |
| Kabeldiameter min. | 8 mm | Kontaktmaterial | CuZn |
| Nominell spänning | 63 V | Märkström | 16 A |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | ≥ 100 |
| Nedsmutningsgrad | 3 | Kontakttyp | Hane |
| Material låsring | Zinkpressgjutning | Temperaturområde kapsling | -40 ... +85 ° C |
| Anslutningsarea max. | 2.5 mm ² | | |


Allmänna data

| | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| Antal poler | 5 | Anslutning 1 | M12 |
| Anslutning 2 | Skruv | Kapslingsmaterial | PA |
| Anslutningsgänga | M12 | Kontaktmaterial | CuZn |
| Kontaktyta | Au (guld) | Ledardiameter, fintrådig, max. | 2.5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 1.5 mm ² | Skyddsklass | IP67 |
| Stickcykler | ≥ 100 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

Polschema



Ritning

