


HDC MDF 10B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2708500000
Typ	HDC MDF 10B
GTIN (EAN)	4064675006848
Förp.	1 items

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	55 mm	Byggdjup (tum)	2.1654 inch
Höjd	44.05 mm	Bygghöjd (tum)	1.7342 inch
Bredd	99 mm	Byggbredd (tum)	3.8976 inch
Nettovikt	35 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	En offset på ± 2 mm kan kompenseras flytande på båda sidor. En offset på ± 1 mm kan kompenseras flytande på ena sidan.
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Drawings

