


HDC MDF 16B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2708510000
Typ	HDC MDF 16B
GTIN (EAN)	4064675007210
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	55 mm	Byggdjup (tum)	2.1654 inch
Höjd	44.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.752 inch
Bredd	119.5 mm	Byggbredd (tum)	4.7047 inch
Nettovikt	35 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	En offset på ± 2 mm kan kompenseras flytande på båda sidor. En offset på ± 1 mm kan kompenseras flytande på ena sidan.
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

