


HDC MDF 24B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Metaldockningsstationen tillåter en precis och säker anslutning av kontaktdon, vilket gör ramarna perfekt lämpliga för användningar som behöver blind- eller automatisk dockning. Dess robusta metallkonstruktion ger god stabilitet, medan den flytande monteringen på ett tillförlitligt sätt kompenserar för felställning. Detta gör det enklare att visa kontaktdonets sidor och ökar processtillförlitligheten.

Ramen är lämplig för ModuPlug®-ramar och erbjuder flexibla användningsalternativ. Långa styrestift stöder exakt inriktning.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2708520000
Typ	HDC MDF 24B
GTIN (EAN)	4064675006831
Förp.	1 items

HDC MDF 24B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	55 mm	Byggdjup (tum)	2.1654 inch
Höjd	44.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.752 inch
Bredd	146 mm	Byggbredd (tum)	5.748 inch
Nettovikt	45 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	En offset på ± 2 mm kan kompenseras flytande på båda sidor. En offset på ± 1 mm kan kompenseras flytande på ena sidan.
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

