

HDC MXCC7 4X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmyglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Överkopplingsbrygga, Kraftiga anslutningskontakter |
| Art.nr. | 2709770000 |
| Typ | HDC MXCC7 4X |
| GTIN (EAN) | 4050118805710 |
| Förp. | 20 items |

HDC MXCC7 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 2.8 mm | Byggdjup (tum) | 0.1102 inch |
| Höjd | 24.7 mm | Bygghöjd (tum) | 0.9724 inch |
| Bredd | 46.9 mm | Byggbredd (tum) | 1.8465 inch |
| Nettovikt | 4.86 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|------------------------|---------------------------|-----|--------|
| Utförande | För ModuPlug MHE 4X-modul | Typ | övriga |
| Grundläggande material | PA 66/6 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC MXCC7 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC MHE 4X FP | Utförande |
| Art.nr. | 2636060000 | Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med |
| GTIN (EAN) | 4050118692808 | manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5 |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC MHE 4X MP | Utförande |
| Art.nr. | 2636070000 | Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med |
| GTIN (EAN) | 4050118692815 | manöverknapp, Stift, Nödvändiga insticksplatser: 0.5 |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC MHE 4X2 FP | Utförande |
| Art.nr. | 2636080000 | Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med |
| GTIN (EAN) | 4050118692822 | manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5 |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC MHE 4X2 MP | Utförande |
| Art.nr. | 2636090000 | Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med |
| GTIN (EAN) | 4050118692839 | manöverknapp, Stift, Nödvändiga insticksplatser: 0.5 |
| Förp. | 1 ST | |