


SCCB TTB 6/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect TTB-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs. Alla funktions- och säkerhetsrelevanta komponenter är kaptivt anslutna till plintraden. Detta ökar tillförlitligheten i ström- och spänningstransformatorkretsarna under montage och underhållsarbete.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), instucken, orange, 30 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.10, Isolerad: Ja, Bredd: 32.2 mm
Art.nr.	2710210000
Typ	SCCB TTB 6/4
GTIN (EAN)	4050118848007
Förp.	25 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	13.47 mm	Byggdjup (tum)	0.5303 inch
Höjd	14.06 mm	Bygghöjd (tum)	0.5535 inch
Bredd	32.2 mm	Byggbredd (tum)	1.2677 inch
Nettovikt	5.6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	4
-------------	---

Märkdata

Märkspänning	500 V	Märkström	30 A
--------------	-------	-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	orange
------------------------	-------	---------	--------

Mått

Delning i mm (P)	8.10 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	Överkoppling
-----------	--------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	explosionstestat utförande	Nej
Moneringstyp	instucken		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		