


SL TTB 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect TTB-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs. Alla funktions- och säkerhetsrelevanta komponenter är kaptivt anslutna till plintraden. Detta ökar tillförlitligheten i ström- och spänningstransformatorkretsarna under montage och underhållsarbete.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Brytspärr (plint), PA 66/6, röd
Art.nr.	2710220000
Typ	SL TTB 6
GTIN (EAN)	4050118893311
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	14.99 mm	Byggdjup (tum)	0.5902 inch
Höjd	20.07 mm	Bygghöjd (tum)	0.7902 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0.315 inch
Nettovikt	0.5 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Grundläggande material	PA 66/6	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Ytterligare tekniska data

explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

