

**LL TTB 6/1 VT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect TTB-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs. Alla funktions- och säkerhetsrelevanta komponenter är kaptivt anslutna till plintraden. Detta ökar tillförlitligheten i ström- och spänningstransformatorkretsarna under montage och underhållsarbete.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Rastspak (plint)
Art.nr.	<a href="#">2710290000</a>
Typ	LL TTB 6/1 VT
GTIN (EAN)	4050118847970
Förp.	50 items

**Tekniska data**

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0.1575 inch
Höjd	19.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.7756 inch
Bredd	7.6 mm	Byggbredd (tum)	0.2992 inch
Nettovikt	0.39 g		

**Temperaturer**

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Materialdata**

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	violett
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		