

HDC MMARK 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmyglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

Utförande	Marking tags, Heavy duty connector assemblies
Art.nr.	2710590000
Typ	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
Förp.	640 items

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Bredd	3.1 mm	Byggbredd (tum)	0.122 inch
Nettovikt	0.17 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande	För ModuPlug MHE 4X-modul	Grundläggande material	PA 66, POM
-----------	---------------------------	------------------------	------------

Allmänna data

Orientering av texten	vågrätt	Utförande	För ModuPlug MHE 4X-modul
Bredd	3.1 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2, HB
Temperaturområde för användning max.	125 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	vit	Grundläggande material	PA 66, POM
Skrivna tecken	utan tryck	anpassad skrivare	MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Elektriska moduler



Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHE 4X FP	Utförande
Art.nr.	2636060000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692808	manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X MP	Utförande
Art.nr.	2636070000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692815	manöverknapp, Stift, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 FP	Utförande
Art.nr.	2636080000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692822	manöverknapp, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MHE 4X2 MP	Utförande
Art.nr.	2636090000	Signalmodul, 250 V, 16 A, Antal poler: 4, PUSH IN med
GTIN (EAN)	4050118692839	manöverknapp, Stift, Nödvändiga insticksplatser: 0.5
Förp.	1 ST	