

CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to the picture

Den i allt högre grad nätverksförbundna industriella världens går hand i hand med utvecklingen av moduluppbyggda maskiner och system. Funktioner flyttas i allt högre grad från kopplingskåpet till fältnivån, vilket gör att mängden kablage som behövs ökar.

Våra anslutningsklara kablage kan användas för kabeldragning på fältnivån och för överföring av data eller ström för olika ändamål. Weidmüllers Plug & Produce-lösning är genomgående testad och gör att din maskin går snabbare att montera. På så sätt kan du fokusera på dina centrala verksamhetskompetenser och öka verkningsgraden ytterligare.

Med vår breda produktportfölj av certifierade komponenter kan vi erbjuda ett brett urval så att du kan hitta den perfekta lösningen för just ditt användningsområde.

Om du inte hittar det kablage du behöver trots vår ständigt växande portfölj, kan vi även erbjuda olika längdvarianter och kundspecifika lösningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kraftiga anslutningskontakter, Hane, Hylsa, LAPP Ölflex Classic 110, Skärmad: Nej, Antal poler: 6
Art.nr.	2710660200
Typ	CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH
GTIN (EAN)	4050118751451
Förp.	1 items

CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	1072.25 g
-----------	-----------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 80 °C
------------------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c

Allmänna tekniska data

Antal poler	6	Stiftanordning	1:1, numererade kärnor
Nominell spänning	500 V	Märkström	24 A
Skyddsklass	IP65		

Tekniska data för kabel

Kabellängd	2 m	Ledningstyp	LAPP Öflex Classic 110
Mantelfärg	svart	Oljebeständighet	Yes
Ledararea	1.5 mm ²	Antal ledare	7
Skärmad	Nej	Halogener	Ja
Isolering	PVC	Temperaturområde, rörligt, max.	70 °C
Temperaturområde, rörligt, min.	-15 °C	Temperaturområde, fast lagd, max.	80 °C
Temperaturområde, fast lagd, min.	-40 °C	Böjradie min, rörlig	15 x kabeldiameter
Böjradie min, fast monterad	4 x kabeldiameter	Mantelmateriel	PVC
Ytterdiameter	8.9 mm		

Tekniska data för kontaktdon

Kontaktdon	Kontaktbeskrivning	Kontaktdon 1
	Kabelingång	straight
	Huvudsakligt kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutning
	Antal poler	6
	Serie	HE
	Byggstorlek	3
	Typ	Hane
Anslutning för enskilda komponenter	HDC 06B TOLU 1M20G , HDC HE 6 MP , H1.5/14 R , VG M20 - MS 68	
Kontaktdon	Kontaktbeskrivning	Kontaktdon 2
	Kabelingång	straight
	Huvudsakligt kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutning
	Antal poler	6
	Serie	HE
	Byggstorlek	3
	Typ	Hona
Anslutning för enskilda komponenter	HDC 06B TOLU 1M20G , HDC HE 6 FP , H1.5/14 R , VG M20 - MS 68	

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		


CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Byggstorlek 3



Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledaranslutningen utan ytterligare hjälpmedel.

Antal poler: 6

Märkström: 24 A

Märkspänning: 500 V

Nominell spänning enligt UL/CSA: 600 V AC/DC

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HE 6 MP	Utförande
Art.nr.	1873530000	HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 24 A, Antal poler: 6, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4032248457786	Installationsstorlek: 3
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 6 FP	Utförande
Art.nr.	1873520000	HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 24 A, Antal poler: 6, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4032248457779	Installationsstorlek: 3
Förp.	1 ST	

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16D KLU 1PG21G	Utförande
Art.nr.	1653230000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190403300	tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21
Förp.	1 ST	
Typ	HDC 06B KLU 1PG16G	Utförande
Art.nr.	1653200000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190403270	tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16
Förp.	1 ST	
Typ	HDC 06B KLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1021330000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248734948	tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: 1*M25
Förp.	1 ST	

CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B ADLU N	Utförande
Art.nr.	2559320000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4050118652345	tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelföringar: none
Typ	HDC 06B ADLU	Utförande
Art.nr.	1202500000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190889920	tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Längsbygel inte
Förp.	1 ST	utbytbar, Standard, med lock, Storlek på kabelföringar: none
Typ	HDC 06B ALU	Utförande
Art.nr.	1202100000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190149369	tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Överkopplingsbygel
Förp.	1 ST	inte utbytbar, Standard, Storlek på kabelföringar: none
Typ	HDC 06B ALU N	Utförande
Art.nr.	2488560000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4050118541502	tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelföringar: none
Typ	HDC 06B ALU O-RING	Utförande
Art.nr.	1019870000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248731985	tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Längsbygel inte
Förp.	1 ST	utbytbar, Standard, Storlek på kabelföringar: none

CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B DMDL 1LB	Utförande
Art.nr.	1665210000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421915	tillstånd, Lock för kapslingsöverdel, Längsbygel på underdelen,
Förp.	1 ST	Standard, Storlek på kabelinföringar: none

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 06B SDLU 1M20G	Utförande
Art.nr.	1900360000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248585922	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 20
Typ	HDC 06B SDLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1900380000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248592913	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 06B SDLU 1PG16G	Utförande
Art.nr.	1652980000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190403058	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 16

CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC 06B SDLU 2M20G	Utförande
Art.nr.	1788170000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205608	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 20
Typ	HDC 06B SDLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	1788160000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205592	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 06B SDLU 2PG16G	Utförande
Art.nr.	1652990000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190403065	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 06B SLU 1M20G	Utförande
Art.nr.	1900460000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248585939	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 20
Typ	HDC 06B SLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1900480000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248585946	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 06B SLU 1PG16G	Utförande
Art.nr.	1652750000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190402822	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 06B SLU 2M20G	Utförande
Art.nr.	1788140000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205585	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 20
Typ	HDC 06B SLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	1788130000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205578	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 06B SLU 2PG16G	Utförande
Art.nr.	1652760000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190402839	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 16D SDLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1900820000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248521098	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16D SDLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	1787540000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204885	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16D SLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1900880000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248521111	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16D SLU 1M32G	Utförande
Art.nr.	1900900000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248521128	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 32

CH-HEAA-HEAB-06-0200-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC 16D SLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	1787520000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN)	4032248204861	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16D SLU 2M32G	Utförande
Art.nr.	1787510000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN)	4032248204854	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 16D SLU 2PG21G	Utförande
Art.nr.	1652840000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN)	4008190402914	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 21