



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

#### Allmänna beställningsdata

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Utförande  | THM, Ledar- och kabelmärkning, 9.4 - 18.8 mm, 25.4 x 93 mm, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2711990000</a>                                      |
| Typ        | THM WO 25.4/93 WS                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118749946                                                   |
| Förp.      | 500 items                                                       |

## Tekniska data

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.03 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0012 inch |
| Höjd      | 25.4 mm | Bygghöjd (tum)  | 1 inch      |
| Bredd     | 93 mm   | Byggbredd (tum) | 3.6614 inch |
| Nettovikt | 0.3 g   |                 |             |

### Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...150 °C |
|---------------------------------|--------------|

### Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Allmänna data

|                                        |                                                                    |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Limma                                  | Polyakrylatlim                                                     |              |
| Orientering av texten                  | horisontell och vertikal                                           |              |
| Typ av märkning                        | neutral                                                            |              |
| Bredd                                  | 93 mm                                                              |              |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-0                                                                |              |
| Temperaturområde för användning max.   | 150 °C                                                             |              |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C                                                             |              |
| Färgkod                                | vit                                                                |              |
| Halogener                              | Nej                                                                |              |
| Grundläggande material                 | Polyesterfilm                                                      |              |
| Skrivna tecken                         | utan                                                               |              |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                                                       | Etikettrulle |
| Godkännande enligt UL 969              | Ja                                                                 |              |
| anpassad skrivare                      | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |              |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Label reel = Conductor and cable markers                         |              |
| Temperaturområde för användning        | -40...150 °C                                                       |              |
| Antal per rulle                        | 500                                                                |              |

### Ledar- och kabelmärkning

|                          |               |                          |                     |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener                | Nej           | Ledardiameter, max.      | 277 mm <sup>2</sup> |
| Ledarytterdiameter, max. | 18.8 mm       | Ledarytterdiameter, min. | 9.4 mm              |
| Ledarytterdiameter       | 9.4 - 18.8 mm | Ledararea                | 277 mm <sup>2</sup> |

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Tillbehör****Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | RIBBON MM 76/360 SW        | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2005080000</a> | Färgband  |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2005070000</a> | Färgband  |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |