

CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to the picture



Den i allt högre grad nätverksförbundna industriella världens går hand i hand med utvecklingen av moduluppbyggda maskiner och system. Funktioner flyttas i allt högre grad från kopplingskåpet till fältnivån, vilket gör att mängden kablage som behövs ökar.

Våra anslutningsklara kablage kan användas för kabeldragning på fältnivån och för överföring av data eller ström för olika ändamål. Weidmüllers Plug & Produce-lösning är genomgående testad och gör att din maskin går snabbare att montera. På så sätt kan du fokusera på dina centrala verksamhetskompetenser och öka verkningsgraden ytterligare.

Med vår breda produktportfölj av certifierade komponenter kan vi erbjuda ett brett urval så att du kan hitta den perfekta lösningen för just ditt användningsområde.

Om du inte hittar det kablage du behöver trots vår ständigt växande portfölj, kan vi även erbjuda olika längdvarianter och kundspecifika lösningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Kraftiga anslutningskontakter, Hylsa, LAPP Ölflex Classic 110, Skärmad: Nej, Antal poler: 6 |
| Art.nr. | 2712260500 |
| Typ | CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH |
| GTIN (EAN) | 4050118751178 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|-----------|
| Nettovikt | 1748.53 g |
|-----------|-----------|

Temperaturer

| | |
|------------------------|------------------|
| Gränsvärde, temperatur | -40 °C ... 80 °C |
|------------------------|------------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c |

Allmänna tekniska data

| | | | |
|-------------------|-------|----------------|------------------------|
| Antal poler | 6 | Stiftanordning | 1:1, numererade kärnor |
| Nominell spänning | 500 V | Märkström | 24 A |
| Skyddsklass | IP65 | | |

Tekniska data för kabel

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Kabellängd | 5 m | Ledningstyp | LAPP Öflex Classic 110 |
| Mantelfärg | svart | Oljebeständighet | Yes |
| Ledararea | 1.5 mm ² | Antal ledare | 7 |
| Skärmad | Nej | Halogener | Ja |
| Isolering | PVC | Temperaturområde, rörligt, max. | 70 °C |
| Temperaturområde, rörligt, min. | -15 °C | Temperaturområde, fast lagd, max. | 80 °C |
| Temperaturområde, fast lagd, min. | -40 °C | Böjradie min, rörlig | 15 x kabelldiameter |
| Böjradie min, fast monterad | 4 x kabelldiameter | Mantelmateriel | PVC |
| Ytterdiameter | 8.9 mm | | |

Tekniska data för kontaktdon

| | | |
|------------|-------------------------------------|---|
| Kontaktdon | Kabelingång | vinklad |
| | Huvudsakligt kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutning |
| | Serie | HE |
| | Byggstorlek | 3 |
| | Typ | Hona |
| | Anslutning för enskilda komponenter | HDC 06B TSLU 1M20G , HDC HE 6 FP , H1,5/14 B , VG M20 - MS 68 |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001576 | ETIM 9.0 | EC001576 |
| ETIM 10.0 | EC001576 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 | | |


CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Byggstorlek 3



Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledaranslutningen utan ytterligare hjälpmedel.

Antal poler: 6

Märkström: 24 A

Märkspänning: 500 V

Nominell spänning enligt UL/CSA: 600 V AC/DC

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC HE 6 MP | Utförande |
| Art.nr. | 1873530000 | HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 24 A, Antal poler: 6, PUSH IN, |
| GTIN (EAN) | 4032248457786 | Installationsstorlek: 3 |
| Förp. | 1 ST | |

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 16D KLU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1653230000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190403300 | tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC 06B KLU 1PG16G | Utförande |
| Art.nr. | 1653200000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190403270 | tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16 |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC 06B KLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1021330000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248734948 | tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: 1*M25 |
| Förp. | 1 ST | |

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 06B ADLU N | Utförande |
| Art.nr. | 2559320000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118652345 | tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelföringar: none |
| Typ | HDC 06B ADLU | Utförande |
| Art.nr. | 1202500000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190889920 | tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Längsbygel inte |
| Förp. | 1 ST | utbytbar, Standard, med lock, Storlek på kabelföringar: none |
| Typ | HDC 06B ALU | Utförande |
| Art.nr. | 1202100000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190149369 | tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Överkopplingsbygel |
| Förp. | 1 ST | inte utbytbar, Standard, Storlek på kabelföringar: none |
| Typ | HDC 06B ALU N | Utförande |
| Art.nr. | 2488560000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118541502 | tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelföringar: none |
| Typ | HDC 06B ALU O-RING | Utförande |
| Art.nr. | 1019870000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248731985 | tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Längsbygel inte |
| Förp. | 1 ST | utbytbar, Standard, Storlek på kabelföringar: none |

Tillbehör

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikäpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 06B DMDL 1LB | Utförande |
| Art.nr. | 1665210000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190421915 | tillstånd, Lock för kapslingsöverdel, Längsbygel på underdelen, |
| Förp. | 1 ST | Standard, Storlek på kabelinföringar: none |

Sockelkäpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikäpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 06B SDLU 1M20G | Utförande |
| Art.nr. | 1900360000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248585922 | tillstånd, Sockelkäpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 20 |
| Typ | HDC 06B SDLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1900380000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248592913 | tillstånd, Sockelkäpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 06B SDLU 1PG16G | Utförande |
| Art.nr. | 1652980000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190403058 | tillstånd, Sockelkäpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 16 |

CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 06B SDLU 2M20G | Utförande |
| Art.nr. | 1788170000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205608 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 20 |
| Typ | HDC 06B SDLU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1788160000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205592 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 06B SDLU 2PG16G | Utförande |
| Art.nr. | 1652990000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190403065 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 16 |
| Typ | HDC 06B SLU 1M20G | Utförande |
| Art.nr. | 1900460000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248585939 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 20 |
| Typ | HDC 06B SLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1900480000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248585946 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 06B SLU 1PG16G | Utförande |
| Art.nr. | 1652750000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190402822 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 16 |
| Typ | HDC 06B SLU 2M20G | Utförande |
| Art.nr. | 1788140000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205585 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 20 |
| Typ | HDC 06B SLU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1788130000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205578 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 06B SLU 2PG16G | Utförande |
| Art.nr. | 1652760000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190402839 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 16 |
| Typ | HDC 16D SDLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1900820000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248521098 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 16D SDLU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787540000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204885 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 16D SLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1900880000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248521111 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 16D SLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1900900000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248521128 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 32 |

CH-HFAB-XXXX-06-0500-AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 16D SLU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787520000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204861 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 16D SLU 2M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1787510000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204854 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 16D SLU 2PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1652840000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190402914 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, utan lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 21 |