


HDC XX6A01 OOXXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2712671000
Typ	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
Förp.	1 items

HDC XX6A01 OOXDXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd 10 m Bygglängd (tum) 393.7008 inch
Nettovikt 3800 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler 8 Kabellängd 100 m
Kategori Cat.7 (ISO/IEC 11801) Nominell spänning 50 V
Märkström 0.5 A Nedsmutningsgrad 2
Motsatt sida version öppen Modulsida version öppen

Tekniska data för kabel

Kabellängd 100 m Mantelfärg blå
Skärmad Ja Halogener Nej
Isolering PE

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01