

HDC XX6A02 O0XXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2712681000
Typ	HDC XX6A02 O0XXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A02 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	10 m	Bygglängd (tum)	393.7008 inch
Nettovikt	2300 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	8	Kabellängd	100 m
Isolationsmotstånd	≥ 500 MΩ	Kategori	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Nominell spänning	100 V	Märkström	0.5 A
Nedsmutningsgrad	2	Motsatt sida version	öppen
Modulsida version	öppen		

Tekniska data för kabel

Kabellängd	100 m	Mantelfärg	grön
Halogener	halogenfri, enligt IEC 60754-1	Isolering	PE
Mantelmateriäl	PUR		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		