

PRINTJET CONNECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PrintJet CONNECT är den konsekventa vidareutvecklingen av vår beprövade PrintJet-series. Med fokus på de moderna kraven inom industri och styrsåpsbyggnation kombinerar den maximal process- och kostnadseffektivitet med smart nätverk och komplett datakonsekvens. Till exempel kan du använda befintliga data direkt i märkningsprocessen för att arbeta effektivare och med minimal felnivå.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Märkningssystem, Bläckstråleförfarande, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
Art.nr.	2715590000
Typ	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Förp.	1 items

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	930 mm	Byggdjup (tum)	36.6141 inch
Höjd	454 mm	Bygghöjd (tum)	17.874 inch
Bredd	590 mm	Byggbredd (tum)	23.2283 inch
Nettovikt	43693 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur 18 °C...32 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6aI, 6c, 7a, 7cI, 34
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

Märkningssystem

Märkskylttyp	MultiCard, MetalliCard	Tanksystem	Ink cartridge, CMYK
Märkningsmetod	Bläckstråleförfarande	Gränssnitt	USB, LAN, Wi-Fi
Programvara	M-Print® PRO	Matningsspänning	230 V AC/16 A, 115 V AC / 20 A
Operativsystem	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Skrivardrivrutiner	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Skrivhastighet	Beroende på utskriftskvaliet	Märkningsupplösning, max.	1200 DPI
Ingår i leverans	PrintJet CONNECT, Nätsladd, USB-kabel, 1 enhet DEK 5/5, 2 x PrintJet rengöringsdukar, Snabbstartsguide, Dammövertäckning, 1 uppsättning bläckpatroner CMYK		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

PrintJet CONNECT

Tillbehör och förbrukningsvaror för PrintJet CONNECT



Allmänna beställningsdata

Typ	PJ CON CLEANING UNIT	Utförande
Art.nr.	2715700000	
GTIN (EAN)	4064675042099	
Förp.	1 ST	
Typ	PJ CON FLUID SET	Utförande
Art.nr.	2715650000	
GTIN (EAN)	4064675036036	
Förp.	1 ST	
Typ	PJ CON INK C	Utförande
Art.nr.	2715610000	
GTIN (EAN)	4064675041573	
Förp.	1 ST	
Typ	PJ CON INK K	Utförande
Art.nr.	2715640000	
GTIN (EAN)	4064675041887	
Förp.	1 ST	
Typ	PJ CON INK M	Utförande
Art.nr.	2715620000	
GTIN (EAN)	4064675042044	
Förp.	1 ST	
Typ	PJ CON INK Y	Utförande
Art.nr.	2715630000	
GTIN (EAN)	4064675041580	
Förp.	1 ST	
Typ	PJ CON INK SET	Utförande
Art.nr.	2715600000	
GTIN (EAN)	4064675041566	
Förp.	1 ST	
Typ	PJ CON SERVICE FLAP	Utförande
Art.nr.	2715690000	
GTIN (EAN)	4064675042082	
Förp.	1 ST	
Typ	PJ CON TEXTILE COVER	Utförande
Art.nr.	2715670000	
GTIN (EAN)	4064675042068	
Förp.	1 ST	
Typ	PJ CON WASTE PAD	Utförande
Art.nr.	2715660000	
GTIN (EAN)	4064675042051	
Förp.	1 ST	

M-Print® PRO



M-Print® PRO-programvaran för utskrift och beställning av etiketter och märkningar® är en professionell Windows®-baserad lösning för både utskrift och beställning av Weidmüllers etiketter och märkningar . Med detta program kan du optimera din process för märkning av elektrisk utrustning. Du utformar, märker och beställer ditt märkningsmaterial enkelt, professionellt och snabbt: med text, ram, linjer, grafik, streckkoder, serienummer och foton.

- Integrerad produktkatalog för alla etiketter och märkningar inkl. bilder, länk till web-sida och produktfaktablad
- Utformning av märkningar och etiketter i godtyckligt antal rader
- Individuell formatering av enskilda tecken i en text (RTF)
- Kopiering och infogning av text och dess formatering
- Finns på 20 språk med stöd för UNICODE
- Datainmatning i etiketter och kalkylblad eller direkt i Microsoft Excel
- Skapa skalor, numeriska och alfanumeriska räkneverk och sekvenser
- Omfattande serie av bildformat (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafikbibliotek med elektrotekniska symboler
- Tilldelningsalternativ för produktskrivare, t.ex. ESG 9/20 till PrintJet; MultiMark på termotransferskrivare
- Online-uppdatering via Internet
- Weidmüller Configurator (WMC) gränssnitt
- Importassistent för ett antal filformat (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) för att skapa dina egna importskript
- Överföring av data från CAD-system
- Permanent förhandsvisning: se hur utskriften kommer att se ut även under designfasen, WYSIWYG-redigering
- Stödda utskriftsnheter: alla skrivare från Weidmüller (t.ex. PrintJet CONNECT, THM MultiMark osv.) och standardskrivare med Microsoft Windows®-drivrutiner
- Optimal och snabb anpassning av utenheter
- Flernivåstrukturering av märkning och etiketter

Allmänna beställningsdata

Typ	M-PRINT PRO	Utförande
Art.nr.	1905490000	Programvara för märkning, Programvara, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Skrivarprogram
Förp.	1 ST	