


VP HEX M16 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Blindproppar, stängd, M 16 x 1,5, 15 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Art.nr.	2715740000
Typ	VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805093
Förp.	50 items

VP HEX M16 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	4.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.1693 inch
Bredd	19 mm	Byggbredd (tum)	0.748 inch
Längd	15 mm	Bygglängd (tum)	0.5906 inch
Diameter	22 mm	Väggjocklek, min.	0.5 mm
Väggjocklek, max.	14 mm	Nettovikt	0 g

Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Åtdragningsmoment	1.5 Nm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Gångstigning	1.5 mm	Halogener	Nej
Normer	in accordance with UL94 V-2	Skyddsklass	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6 (PA 6)
Tätningring diameter	16.00 mm	Gänga (yttre)	M 16 x 1,5
Gängningslängd	15 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		