

**VP HEX M40 PA6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Blindproppar, stängd, M 40 x 1,5, 18 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Art.nr.	<a href="#">2715780000</a>
Typ	VP HEX M40 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805437
Förp.	10 items

## VP HEX M40 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	8.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.3346 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1.811 inch
Längd	18 mm	Bygglängd (tum)	0.7087 inch
Diameter	53 mm	Väggjocklek, min.	0.5 mm
Väggjocklek, max.	17 mm	Nettovikt	0.02 g

## Temperaturer

Drifttemperatur -20 °C...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Åtdragningsmoment	6 Nm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Gångstigning	1.5 mm	Halogener	Nej
Normer	in accordance with UL94 V-2	Skyddsklass	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kabelförskruvning	Metrisk	Grundläggande material	Polyamid 6 (PA 6)
Tätningring diameter	40.00 mm	Gänga (yttre)	M 40 x 1,5
Gängningslängd	18 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		