

**TS 35X7.5 2M/CRN 316L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rostfritt stål är en gemensam term för alla typer stål (legeringar) med hög renhetsgrad och korrosionsbeständighet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montageskena, Tillbehör, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), obehandlad, Bredd: 2000 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 7.5 mm
Art.nr.	<a href="#">2716000000</a>
Typ	TS 35X7.5 2M/CRN 316L
GTIN (EAN)	4050118769210
Förp.	40 M

## TS 35X7.5 2M/CRN 316L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	2000 mm	Byggbredd (tum)	78.74 inch
Nettovikt	309.63 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Montageskena

Normer	IEC 60947-7-1	Yta	obehandlad
Tjocklek	1.00 mm	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Hålad montageskena	Nej	Slitsbredd	
Hålavstånd mitten	0 mm	Slitsavstånd	
Slitslängd			

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

