

HDC 06B TOS 1M25 WMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra flänsmonterade kapslingar av plast har en inbyggd kabelförskruvning och skruvlåsning. De tätar direkt på panelväggen och kan därför användas utan tillsatskapsling. Kapslingarna har en imponerande låg vikt och ger optimalt skydd mot föroreningar, vatten och vibrationer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP66, IP67, i ijackat tillstånd, Kabelgång ovanpå, Skruv, , Storlek på kabelinföringar: M 25
Art.nr.	2716700000
Typ	HDC 06B TOS 1M25 WMP
GTIN (EAN)	4050118803280
Förp.	1 items

HDC 06B TOS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Mått och vikter

Höjd	131 mm	Bygghöjd (tum)	5.1575 inch
Nettovikt	122 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-40 °C... 100 °C
----------------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Kabelförskruvning WMP

Kabeldiameter min.	9 mm	Kabeldiameter max.	17 mm
Nyckelbredd	26 mm	Storlek på kabelinföringar	M 25

Allmänna data

Åtdragningsmoment	3 Nm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kapslingsmaterial	PA	Skyddsklass	IP66, IP67, i ijackat tillstånd
EMC-kapslingar	Nej	Material låselement	Rostfritt stål

Mått

Kabelingång	w. kabelförskruvningar	Höjd kapsling B	131 mm
-------------	------------------------	-----------------	--------

Utförande

Kabelförskruvningar, antal	1	Storlek på kabelinföringar	M 25
Överdel/Underdel/Lock	upper part	Övertäckning	utan lock
Åtdragningsmoment	3 Nm	Antal kabelingång uppe	1
Antal kabelingång på sidan	1	Utförande kapsling	Kabelingång ovansida
Utförande låssystem	Skruv	Installationsstorlek	3
Kabelingång	w. kabelförskruvningar	Tätning	NBR
Färg (RAL)	RAL 9011	BG	3
Lämplig för ModuPlug®	Ja		

Klassificeringar



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 06B TOS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC 06B TOS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Montagevinklar**

Våra flänsmonterade kapslingar av plast har en inbyggd kabelförskruvning och skruvlåsning. De tätar direkt på panelväggen och kan därför användas utan tillsatskapsling. Kapslingarna har en imponerande låg vikt och ger optimalt skydd mot föroreningar, vatten och vibrationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC AF SET WM	Utförande
Art.nr.	2716800000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC AF WM	Utförande
Art.nr.	2716790000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Förp.	20 ST	