

**HDC 06B TSS 1M25 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra flänsmonterade kapslingar av plast har en inbyggd kabelförskruvning och skruvlåsning. De tätar direkt på panelväggen och kan därför användas utan tillsatskapsling. Kapslingarna har en imponerande låg vikt och ger optimalt skydd mot föroreningar, vatten och vibrationer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP66, IP67, i ijacketat tillstånd, Kabelingång på sidan, Skruv, , Storlek på kabelinföringar: M 25
Art.nr.	<a href="#">2716750000</a>
Typ	HDC 06B TSS 1M25 WMP
GTIN (EAN)	4050118803624
Förp.	1 items

## HDC 06B TSS 1M25 WMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E223801

## Mått och vikter

Höjd	96 mm	Bygghöjd (tum)	3.7795 inch
Nettovikt	123 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-40 °C... 100 °C
----------------------	------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Kabelförskruvning WMP

Kabeldiameter min.	9 mm	Kabeldiameter max.	17 mm
Nyckelbredd	26 mm	Storlek på kabelinföringar	M 25

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	obehandlad
Skyddsklass	IP66, IP67, i ijacket tillstånd		

## Mått

Kabelingång	w. kabelförskruvningar	Höjd kapsling B	96 mm
-------------	------------------------	-----------------	-------

## Utförande

Kabelförskruvningar, antal	1	Storlek på kabelinföringar	M 25
Överdel/Underdel/Lock	upper part	Övertäckning	utan lock
Åtdragningsmoment	3 Nm	Antal kabelingång på sidan	1
Utförande kapsling	Kabelingång på sidan	Utförande låssystem	Skruv
Installationsstorlek	3	Kabelingång	w. kabelförskruvningar
Tätning	NBR	Färg (RAL)	RAL 9011
BG	3	Lämplig för ModuPlug®	Ja

## Klassificeringar



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 06B TSS 1M25 WMP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC 06B TSS 1M25 WMP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Montagevinklar**

Våra flänsmonterade kapslingar av plast har en inbyggd kabelförskruvning och skruvlåsning. De tätar direkt på panelväggen och kan därför användas utan tillsatskapsling. Kapslingarna har en imponerande låg vikt och ger optimalt skydd mot föroreningar, vatten och vibrationer.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC AF SET WM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">271680000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass:
GTIN (EAN)	4050118803679	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC AF WM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">271679000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass:
GTIN (EAN)	4050118803662	
Förp.	20 ST	