

HDC 06B AF WM COVER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra flänsmonterade kapslingar av plast har en inbyggd kabelförskruvning och skruvlåsning. De tätar direkt på panelväggen och kan därför användas utan tillsatskapsling. Kapslingarna har en imponerande låg vikt och ger optimalt skydd mot föroreningar, vatten och vibrationer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 3, Skyddsklass: IP66, i ijackat tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Skruv
Art.nr.	2716810000
Typ	HDC 06B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803686
Förp.	1 items

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Mått och vikter

Djup	55 mm	Byggdjup (tum)	2.1654 inch
Höjd	39.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.5551 inch
Bredd	100.5 mm	Byggbredd (tum)	3.9567 inch
Längd	100.5 mm	Bygglängd (tum)	3.9567 inch
Nettovikt	4.6 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-20 °C...100 °C
----------------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Åtdragningsmoment	3 Nm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kapslingsmaterial	PA	Skyddsklass	IP66, i ijackat tillstånd
EMC-kapslingar	Nej	Material låselement	Rostfritt stål

Mått

Kabelingång	Nej
-------------	-----

Utförande

Överdel/Underdel/Lock	Lock	Övertäckning	med lock
Åtdragningsmoment	3 Nm	Antal kabelingång på sidan	0
Utförande kapsling	Lock för kapslingsunderdel	Utförande låssystem	Skruv
Installationsstorlek	3	Kabelingång	Nej
Typ	Lock	Tätning	NBR
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	3
Lämplig för ModuPlug®	Ja		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		