

HDC 16B AF WM COVER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra flänsmonterade kapslingar av plast har en inbyggd kabelförskruvning och skruvlåsning. De tätar direkt på panelväggen och kan därför användas utan tillsatskapsling. Kapslingarna har en imponerande låg vikt och ger optimalt skydd mot föroreningar, vatten och vibrationer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP66, i ijackat tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Skruv, , Storlek på kabelinföringar: none
Art.nr.	2716830000
Typ	HDC 16B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803808
Förp.	1 items

HDC 16B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Mått och vikter

Nettovikt	5.5 g
-----------	-------

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-20 °C...100 °C
----------------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Kabelförskruvning WMP

Storlek på kabelinföringar	none
----------------------------	------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Yta	obehandlad
Skyddsklass	IP66, i ijackat tillstånd		

Mått

Kabelingång	Nej
-------------	-----

Utförande

Storlek på kabelinföringar	none	Överdel/Underdel/Lock	Lock
Övertäckning	med lock	Åtdragningsmoment	3 Nm
Antal kabelingång på sidan	0	Utförande kapsling	Lock för kapslingsunderdel
Utförande låssystem	Skruv	Installationsstorlek	6
Kabelingång	Nej	Typ	Lock
Tätning	NBR	Färg (RAL)	RAL 7035
BG	6	Lämplig för ModuPlug®	Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		