

**IE-C5DE4UP0075PCAXXX-E**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Släpkedjekabel, M8 P-kod – IP67 hane vinklad, öppen, Cat. 5e, PUR, 7.5 m
Art.nr.	<a href="#">2717770075</a>
Typ	IE-C5DE4UP0075PCAXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780093
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd	7.5 m	Bygglängd (tum)	295.2756 inch
Nettovikt	466 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...80 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Tekniska data för kabel

Mantelfärg	svart	Oljebeständighet	motsvarande IEC 60811:404
Släpkedjetålighet	Nej	Antal ledare	4
Skärmad	Ja	Halogener	halogenfri, enligt IEC 60754
Isolering	Polyolefin	Böjcykler	2 Mio
Flamhårdighet	Yes	Mantelmateriäl	PUR
Provspänning ledare-ledare-skärm	1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Färgkodning	vit, gul, blå, orange
Temperaturområde, fast lagd	-40...80 °C	Temperaturområde, rörligt	-30...70 °C
Antal poler	4		

## Allmänna tekniska data

Skyddsklass IP67

## Kontakt höger

Stickkontakt höger fri ledarände

## Kontakt vänster

Stickkontakt vänster M8, P-kodad, IP67, hankontakt, vinklad 90°, anslutningsstickpropp, Plast, skärmad

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**Ritningar**

**Koppling**

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4