

SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingskåp. Ett exempel på detta är vår nya Slim-Fix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 1.8 - 2.5 mm, 24 x 4.6 mm, vit
Art.nr.	2719110000
Typ	SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888140
Förp.	700 items

SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	24 mm	Bygghöjd (tum)	0.9449 inch
Bredd	4.6 mm	Byggbredd (tum)	0.1811 inch
Nettovikt	0.12 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Utförande	med rastfot
Bredd	4.6 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Grundläggande material	PC-ABS, TPU	Skrivna tecken	utan
Teckenfältets storlek	3.3 x 21.5 mm	anpassad skrivare	THM MULTIMARK
Antal per rulle	700		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, min.	0.75 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	2.5 mm
Ledarytterdiameter, min.	1.8 mm	Ledarytterdiameter	1.8 - 2.5 mm
Ledararea	0.75 - 1.5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 2	Utförande
Art.nr.	2786210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Förp.	1 ST	