

**SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingskåp. Ett exempel på detta är vår nya SlimFix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 3.3 mm, 24 x 5.4 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2719170000</a>
Typ	SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888201
Förp.	700 items

## SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	24 mm	Bygghöjd (tum)	0.9449 inch
Bredd	5.4 mm	Byggbredd (tum)	0.2126 inch
Nettovikt	0.3 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Orientering av texten	horisontell och vertikal	Typ av märkning	neutral
Utförande	med rastfot	Bredd	5.4 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Grundläggande material	PC-ABS, TPU
Skrivna tecken	utan	Teckenfältets storlek	3.7 x 2.1.5 mm
anpassad skrivare	<a href="#">THM MULTIMARK</a>	Antal per rulle	700

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	1.5 mm <sup>2</sup>	Ledarytterdiameter, max.	3.3 mm
Ledarytterdiameter, min.	2.5 mm	Ledarytterdiameter	2.5 - 3.3 mm
Ledararea	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

# Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

### Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

### Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2719270000</a>	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Förp.	1 ST	