


SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingskåp. Ett exempel på detta är vår nya SlimFix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 3.3 mm, 24 x 5.4 mm, gul |
| Art.nr. | 271920000 |
| Typ | SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE |
| GTIN (EAN) | 4050118888232 |
| Förp. | 700 items |

SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Höjd | 24 mm | Bygghöjd (tum) | 0.9449 inch |
| Bredd | 5.4 mm | Byggbredd (tum) | 0.2126 inch |
| Nettovikt | 0.3 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Orientering av texten | horisontell och vertikal | Typ av märkning | neutral |
| Utförande | med rastfot | Bredd | 5.4 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | Temperaturområde för användning max. | 90 °C |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C | Färgkod | gul |
| Halogener | Nej | Grundläggande material | PC-ABS, TPU |
| Skrivna tecken | utan | Teckenfältets storlek | 3.7 x 2.1.5 mm |
| anpassad skrivare | THM MULTIMARK | Antal per rulle | 700 |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Halogener | Nej | Ledardiameter, max. | 2.5 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 1.5 mm ² | Ledarytterdiameter, max. | 3.3 mm |
| Ledarytterdiameter, min. | 2.5 mm | Ledarytterdiameter | 2.5 - 3.3 mm |
| Ledararea | 1.5 - 2.5 mm ² | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM-TB 25/360 SW | Utförande |
| Art.nr. | 2005090000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | |
| Förp. | 1 ST | |

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ | MULTIMARK ROLLER SFM 3 | Utförande |
| Art.nr. | 2719270000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118849158 | |
| Förp. | 1 ST | |