

## SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingskåp. Ett exempel på detta är vår nya Slim-Fix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

## Allmänna beställningsdata

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 4 mm, 12 x 5.7 mm, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2719210000</a>                             |
| Typ        | SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS                                 |
| GTIN (EAN) | 4050118888249  |
| Förp.      | 1200 items   |

## SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Höjd      | 12 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.4724 inch |
| Bredd     | 5.7 mm | Byggbredd (tum) | 0.2244 inch |
| Nettovikt | 0.22 g |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                      |                          |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Orientering av texten                | horisontell och vertikal | Typ av märkning                      | neutral      |
| Utförande                            | med rastfot              | Bredd                                | 5.7 mm       |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2                      | Temperaturområde för användning max. | 90 °C        |
| Temperaturområde för användning min. | -50 °C                   | Färgkod                              | vit          |
| Halogener                            | Nej                      | Grundläggande material               | PC-ABS, TPU  |
| Skrivna tecken                       | utan                     | Teckenfältets storlek                | 4.9 x 9.5 mm |
| Antal per rulle                      | 1200                     |                                      |              |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                         |                          |                   |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener                | Nej                     | Ledardiameter, max.      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 3.3 mm <sup>2</sup>     | Ledarytterdiameter, max. | 4 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 2.5 mm                  | Ledarytterdiameter       | 2.5 - 4 mm        |
| Ledararea                | 3.3 - 4 mm <sup>2</sup> |                          |                   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)




## SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | MULTIMARK ROLLER SFM 4     | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2835010000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4064675427346              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390216              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |