

SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingskåp. Ett exempel på detta är vår nya Slim-Fix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 4 mm, 24 x 5.7 mm, vit
Art.nr.	2719230000
Typ	SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS
GTIN (EAN)	4050118888263
Förp.	600 items

SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	24 mm	Bygghöjd (tum)	0.9449 inch
Bredd	5.7 mm	Byggbredd (tum)	0.2244 inch
Nettovikt	0.45 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Orientering av texten	horisontell och vertikal	Typ av märkning	neutral
Utförande	med rastfot	Bredd	5.7 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Grundläggande material	PC-ABS, TPU
Skrivna tecken	utan	Teckenfältets storlek	4.9 x 21.5 mm
Antal per rulle	600		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, min.	3.3 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	4 mm
Ledarytterdiameter, min.	2.5 mm	Ledarytterdiameter	2.5 - 4 mm
Ledararea	3.3 - 4 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



SFM 4/24 3.3-4.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MULTIMARK



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Utförande
Art.nr.	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Förp.	1 ST	

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005090000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	