


SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du uppnå en optimalt strukturerad och hållbar märkning i alla kopplingskåp. Ett exempel på detta är vår nya Slim-Fix-ledarmärkning, som är speciellt framtagen för att snabbt kunna tryckas på och knäppas fast. Samtidigt uppfyller de de högsta rekommendationerna för vibrations- och stöthållfasthet. Ledarmärkningarna har en öppen design och kan snabbt och enkelt monteras före eller efter kabeldragningsprocessen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 4 mm, 18 x 5.7 mm, gul
Art.nr.	2719250000
Typ	SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888287
Förp.	800 items

SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0.7087 inch
Bredd	5.7 mm	Byggbredd (tum)	0.2244 inch
Nettovikt	0.3 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data


Orientering av texten	horisontell och vertikal	Typ av märkning	neutral
Utförande	med rastfot	Bredd	5.7 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Grundläggande material	PC-ABS, TPU
Skrivna tecken	utan	Teckenfältets storlek	4.9 x 15.5 mm
Antal per rulle	800		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	4 mm ²
Ledardiameter, min.	3.3 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	4 mm
Ledarytterdiameter, min.	2.5 mm	Ledarytterdiameter	2.5 - 4 mm
Ledararea	3.3 - 4 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**THM MULTIMARK**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MULTIMARK ROLLER SFM 4	Utförande
Art.nr.	2835010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Förp.	1 ST	

Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005090000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390216	
Förp.	1 ST	