

## KCMA-8-500-5A-5VA1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 500 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 1, Tångströmtransformator
Art.nr.	<a href="#">2728100000</a>
Typ	KCMA-8-500-5A-5VA1
GTIN (EAN)	4050118810714
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

## KCMA-8-500-5A-5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	58 mm	Byggdjup (tum)	2.2835 inch
Höjd	198 mm	Bygghöjd (tum)	7.7953 inch
Bredd	155 mm	Byggbredd (tum)	6.1024 inch
Nettovikt	1320 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...5 A
Load	5 VA	Primärström	500 A

## Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	80.00 mm
Skena	80 x 120 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

## Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Isolationsklass	E
Värmeklassad varaktig ström I <sub>Termisk</sub>	1,2 x I <sub>nom</sub>	Nominell frekvens	50 Hz

## Isolationskoordination

Standard	EN 60044/1	noggrannhetsklass	1
----------	------------	-------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-500-5A-5VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Ritningar

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

