

KCMA-8-3000-5A-15VA1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 3000 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 15 VA, noggrannhetsklass: 1, Tångströmtransformator
Art.nr.	2728180000
Typ	KCMA-8-3000-5A-15VA1
GTIN (EAN)	4050118810547
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	79 mm	Byggdjup (tum)	3.1102 inch
Höjd	243 mm	Bygghöjd (tum)	9.5669 inch
Bredd	195 mm	Byggbredd (tum)	7.6772 inch
Nettovikt	3760 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...5 A
Load	15 VA	Primärström	3000 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	80.00 mm
Skena	80 x 120 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Isolationsklass	E
Värmeklassad varaktig ström I _{Termisk}	1,2 x I _{nom}	Nominell frekvens	50 Hz

Isolationskoordination

Standard	EN 60044/1	noggrannhetsklass	1
----------	------------	-------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-3000-5A-15VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

