

**WPC WAGON 115V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Valbara tillbehör för anpassning av kabelbearbetningsmaskinen till individuella behov. Kabelmatningssystem direkt på verkstadsvagnen eller den externa enheten, extra skrivare eller grepplåtar.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automater
Art.nr.	<a href="#">2728480000</a>
Typ	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Förp.	1 items

## WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	750 mm	Byggdjup (tum)	29.5275 inch
Höjd	1800 mm	Bygghöjd (tum)	70.866 inch
Bredd	1100 mm	Byggbredd (tum)	43.307 inch
Nettovikt	30000 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Tryckluftsanslutning	5,5 bar	elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------	---------	-------------------	---------------------------

## Kapningsautomater

Tryckluftsanslutning	5,5 bar	elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------	---------	-------------------	---------------------------

## WPC

elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Typ av diplay	15-tums pekskärm
Anmärkning	Lastkapacitet max. 180 kg, Mobil användning, Panel med förinstallerat kablage och extra nätkontakter och USB-anslutningar, svängbart displayfäste	Tryckluftsanslutning	5,5 bar

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		