

WPC WAGON 115V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Valbara tillbehör för anpassning av kabelbearbetningsmaskinen till individuella behov. Kabelmatningssystem direkt på verkstadsvagnen eller den externa enheten, extra skrivare eller grepplåtar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Automater
Art.nr.	2728480000
Typ	WPC WAGON 115V
GTIN (EAN)	4050118811346
Förp.	1 items

WPC WAGON 115V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	750 mm	Byggdjup (tum)	29.5275 inch
Höjd	1800 mm	Bygghöjd (tum)	70.866 inch
Bredd	1100 mm	Byggbredd (tum)	43.307 inch
Nettovikt	30000 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Tryckluftsanslutning	5,5 bar	elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------	---------	-------------------	---------------------------

Kapningsautomater

Tryckluftsanslutning	5,5 bar	elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------	---------	-------------------	---------------------------

WPC

elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Typ av diplay	15-tums pekskärm
Anmärkning	Lastkapacitet max. 180 kg, Mobil användning, Panel med förinstallerat kablage och extra nätkontakter och USB-anslutningar, svängbart displayfäste	Tryckluftsanslutning	5,5 bar

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ETIM 10.0	EC011808	ECLASS 14.0	21-07-03-08
ECLASS 15.0	21-07-03-08		