

DAE M12 PA SHORT UL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	DAE (ventilationselement), Utjämningselement, Rak, M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Art.nr.	2729520000
Typ	DAE M12 PA SHORT UL
GTIN (EAN)	4050118813371
Förp.	10 items

DAE M12 PA SHORT UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	7.6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2992 inch
Längd	17.6 mm	Bygglängd (tum)	0.6929 inch
Vägg tjocklek, min.	0.5 mm	Vägg tjocklek, max.	6 mm
Nettovikt	2 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...105 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Luftgenomflöde	0,8 l/min vid 0,1 bar ΔP, upp till 7,6 l/min vid 1bar ΔP	O-Ring	NBR
Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68, IP69K	Silikon	Nej
Ingångspunkt för vatten	> 1,5 bar	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gångstigning	1.5 mm	Halogener	halogenfri
Nyckelbredd 1	17 mm	Skyddsklass	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
Kabelförskruvning	M 12	Grundläggande material	Polyamid 6
Gänga (yttre)	M 12	Gängningslängd	6 mm
Innerdiameter D2	12.00 mm	Skyddsklass (UL)	Type 4X, Type 12
Vridmoment muffar, max.	0.60 Nm	Vridmoment muffar, min.	0.40 Nm
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		