


VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Omfattande tillbehör för hela produktsortimentet

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2735070000
Typ	VPU LOCKING CLIP L
GTIN (EAN)	4050118816402
Förp.	10 items

VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	13 mm	Bygghöjd (tum)	0.5118 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Nettovikt	0.65 g		

Temperaturer

Lagertemperatur		Omgivningstemperatur	...70 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande	Låsshake	Byggform	övrigt
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Skyddsklass	IP20		

Märkdata IEC/EN

Frekvensområde, max.	60 Hz	Frekvensområde, min.	50 Hz
Integrerad försäkring	Nej		

Allmänna data

Skyddsklass	IP20	Färgkod	svart
-------------	------	---------	-------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		