


**HDC MFGS 24B FA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Frame
Art.nr.	<a href="#">2736960000</a>
Typ	HDC MFGS 24B FA
GTIN (EAN)	4050118823028
Förp.	1 items

## HDC MFGS 24B FA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	37.35 mm	Byggdjup (tum)	1.4705 inch
Bredd	111 mm	Byggbredd (tum)	4.3701 inch
Nettovikt	91.7 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	425d5315-3039-4ee5-aab3-6b6a65cc297f

## Allmänna data

Installationsstorlek	8	Stickcykler	≥ 500
Grundläggande material	Zinkpressgjutning	Serie	ModuPlug
Styrtappens utförande	kort	Antal insticksplatser	6

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation PE-anslutningen är inte längre tillgänglig för versionen med styrtift.

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MFGS 24B FA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Ritningar

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

