

**CA 100 DUO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Automatic stripper and crimper, 6mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup>
Art.nr.	<a href="#">2740900000</a>
Typ	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	550 mm	Byggdjup (tum)	21.6535 inch
Höjd	440 mm	Bygghöjd (tum)	17.3228 inch
Bredd	415 mm	Byggbredd (tum)	16.3386 inch
Nettovikt	40000 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	6–10 mm <sup>2</sup> (4 mm <sup>2</sup> tillval) / AWG 10–8 (AWG 12 tillval)	Drivning	Elektro-pneumatisk
Takttid	ca. 3 s	Kontaktpressning	Trapetsformad
Ändhysarea, max.	10 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	6 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, max.	10 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	6 mm <sup>2</sup>
Crimplängd	8 - 18 mm	Förbrukningsvaror	med plastkrage
Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar	elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18D GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019190000</a>	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190141349	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/20D GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019200000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190126575	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/26D GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019210000</a>	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190002336	
Förp.	100 ST	

Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0533500000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190183905	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/26 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0565700000</a>	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190026837	
Förp.	100 ST	

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Ledar-märkarea 10,0 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/22 EB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0534200000</a>	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenben
GTIN (EAN)	4008190033460	
Förp.	100 ST	
Typ	H10,0/28 EB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0565800000</a>	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, elfenben
GTIN (EAN)	4008190138646	
Förp.	100 ST	

Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>6 mm<sup>2</sup>


- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20D GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019220000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190151607	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/26D GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019230000</a>	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190072117	
Förp.	100 ST	

### Tillbehör

#### Ledar-märkarea 10,0 mm<sup>2</sup>



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

#### Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/22D R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019240000</a>	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190075385	
Förp.	100 ST	
Typ	H10,0/28D R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019250000</a>	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190041410	
Förp.	100 ST	

#### löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

#### Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18T OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021100000</a>	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/20T OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021110000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190035754	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/26T OR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021120000</a>	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190092825	
Förp.	100 ST	

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>6 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20T GN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021130000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190111731	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/26T GN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021140000</a>	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190022501	
Förp.	100 ST	

Ledar-märkarea 10,0 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H10,0/22T BR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021150000</a>	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, brun
GTIN (EAN)	4008190086886	
Förp.	100 ST	
Typ	H10,0/28T BR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9021160000</a>	Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, brun
GTIN (EAN)	4008190041915	
Förp.	100 ST	

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör / Reservdelar



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

## Allmänna beställningsdata

Typ	URS CA 100 DUO 4-6MM <sup>2</sup>	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2769020000</a>	
GTIN (EAN)	4064675026303	
Förp.	1 ST	
Typ	URS CA 100 DUO 4-10MM <sup>2</sup>	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2769030000</a>	
GTIN (EAN)	4064675026310	
Förp.	1 ST	

## Tillbehör / reservdelar



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

## Allmänna beställningsdata

Typ	Aimesa VRM 3,49	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2007380000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392753	
Förp.	1 ST	

## Automater



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	CA 100 DUO S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2912430000</a>	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
GTIN (EAN)	4099986536005	
Förp.	1 ST	