

**CA 100 DUO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Automatic stripper and crimper, 6mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> |
| Art.nr.    | <a href="#">2740900000</a>   |
| Typ        | CA 100 DUO   |
| GTIN (EAN) | 4050118835700  |
| Förp.      | 1 items  |

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |              |
|-----------|---------|-----------------|--------------|
| Djup      | 550 mm  | Byggdjup (tum)  | 21.6535 inch |
| Höjd      | 440 mm  | Bygghöjd (tum)  | 17.3228 inch |
| Bredd     | 415 mm  | Byggbredd (tum) | 16.3386 inch |
| Nettovikt | 40000 g |                 |              |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel     |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1 |

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

|                      |  |                   |                               |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| Avisoleringsområde   | 6–10 mm <sup>2</sup> (4 mm <sup>2</sup> tillval) / AWG 10–8 (AWG 12 tillval) | Drivning          | Elektro-pneumatisk            |
| Takttid              | ca. 3 s  | Kontaktpressning  | Trapetsformad                 |
| Ändhysarea, max.     | 10 mm <sup>2</sup>   | Ändhysarea, min.  | 6 mm <sup>2</sup>             |
| Crimp-område, max.   | 10 mm <sup>2</sup>   | Crimp-område, min | 6 mm <sup>2</sup>             |
| Crimplängd           | 8 - 18 mm  | Förbrukningsvaror | med plastkrage                |
| Tryckluftsanslutning | 5 - 5.5 bar  | elektroanslutning | 100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002778    | ETIM 9.0    | EC002778    |
| ETIM 10.0   | EC002778    | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 |             |             |

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | H4,0/18D GR                | Utförande                             |
| Art.nr.    | <a href="#">9019190000</a> | Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå |
| GTIN (EAN) | 4008190141349              |                                       |
| Förp.      | 500 ST                     |                                       |
| Typ        | H4,0/20D GR                | Utförande                             |
| Art.nr.    | <a href="#">9019200000</a> | Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grå |
| GTIN (EAN) | 4008190126575              |                                       |
| Förp.      | 500 ST                     |                                       |
| Typ        | H4,0/26D GR                | Utförande                             |
| Art.nr.    | <a href="#">9019210000</a> | Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, grå |
| GTIN (EAN) | 4008190002336              |                                       |
| Förp.      | 100 ST                     |                                       |

Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | H6,0/20 SW                 | Utförande                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0533500000</a> | Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart |
| GTIN (EAN) | 4008190183905              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |
| Typ        | H6,0/26 SW                 | Utförande                               |
| Art.nr.    | <a href="#">0565700000</a> | Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, svart |
| GTIN (EAN) | 4008190026837              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Ledar-märkarea 10,0 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H10,0/22 EB                | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">0534200000</a> | Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenben |
| GTIN (EAN) | 4008190033460              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H10,0/28 EB                | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">0565800000</a> | Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, elfenben |
| GTIN (EAN) | 4008190138646              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>6 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | H6,0/20D GE                | Utförande                             |
| Art.nr.    | <a href="#">9019220000</a> | Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4008190151607              |                                       |
| Förp.      | 100 ST                     |                                       |
| Typ        | H6,0/26D GE                | Utförande                             |
| Art.nr.    | <a href="#">9019230000</a> | Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, gul |
| GTIN (EAN) | 4008190072117              |                                       |
| Förp.      | 100 ST                     |                                       |

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Ledar-märkarea 10,0 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ        | H10,0/22D R                | Utförande                             |
| Art.nr.    | <a href="#">9019240000</a> | Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, röd |
| GTIN (EAN) | 4008190075385              |                                       |
| Förp.      | 100 ST                     |                                       |
| Typ        | H10,0/28D R                | Utförande                             |
| Art.nr.    | <a href="#">9019250000</a> | Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, röd |
| GTIN (EAN) | 4008190041410              |                                       |
| Förp.      | 100 ST                     |                                       |

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H4,0/18T OR                | Utförande                                |
| Art.nr.    | <a href="#">9021100000</a> | Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange |
| GTIN (EAN) | 4008190061708              |  |
| Förp.      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H4,0/20T OR                | Utförande                                |
| Art.nr.    | <a href="#">9021110000</a> | Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, orange |
| GTIN (EAN) | 4008190035754              |  |
| Förp.      | 500 ST                     |  |
| Typ        | H4,0/26T OR                | Utförande                                |
| Art.nr.    | <a href="#">9021120000</a> | Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, orange |
| GTIN (EAN) | 4008190092825              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>6 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H6,0/20T GN                | Utförande                              |
| Art.nr.    | <a href="#">9021130000</a> | Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grön |
| GTIN (EAN) | 4008190111731              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H6,0/26T GN                | Utförande                              |
| Art.nr.    | <a href="#">9021140000</a> | Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, grön |
| GTIN (EAN) | 4008190022501              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

Ledar-märkarea 10,0 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | H10,0/22T BR               | Utförande                              |
| Art.nr.    | <a href="#">9021150000</a> | Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, brun |
| GTIN (EAN) | 4008190086886              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | H10,0/28T BR               | Utförande                              |
| Art.nr.    | <a href="#">9021160000</a> | Ändhylsa, Standard, 21 mm, 18 mm, brun |
| GTIN (EAN) | 4008190041915              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

## CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tillbehör / Reservdelar




- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

## Allmänna beställningsdata

|            |                                    |           |
|------------|------------------------------------|-----------|
| Typ        | URS CA 100 DUO 4-6MM <sup>2</sup>  | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2769020000</a>         |           |
| GTIN (EAN) | 4064675026303                      |           |
| Förp.      | 1 ST                               |           |
| Typ        | URS CA 100 DUO 4-10MM <sup>2</sup> | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2769030000</a>         |           |
| GTIN (EAN) | 4064675026310                      |           |
| Förp.      | 1 ST                               |           |

## Tillbehör / reservdelar



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | AIMESA VRM 3,49            | Utförande           |
| Art.nr.    | <a href="#">2007380000</a> | Tillbehör, Knivsats |
| GTIN (EAN) | 4050118392753              |                     |
| Förp.      | 1 ST                       |                     |

## Automater



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

## Accessories

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CA 100 DUO S               | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">2912430000</a> | Automater, Avisolerings- och crimpautomat |
| GTIN (EAN) | 4099986536005              |   |
| Förp.      | 1 ST                       |   |