

## IE-FCM-RJ45-C-X-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Servicegränssnitt FrontCom® Micro med RJ45 i IP65

### Allmänna beställningsdata

Utförande	FrontCom Micro RJ45 koppling
Art.nr.	<a href="#">2742310000</a>
Typ	IE-FCM-RJ45-C-X-100
GTIN (EAN)	4050118844511
Förp.	100 items

## IE-FCM-RJ45-C-X-100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	42.9 mm	Byggdjup (tum)	1.689 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1.7323 inch
Bredd	29.5 mm	Byggbredd (tum)	1.1614 inch
Väggjocklek, min.	1 mm	Väggjocklek, max.	5 mm
Nettovikt	27.02 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Tightening torque fixing nut	2.0 Nm	Anslutning 1	RJ45
Anslutning 2	RJ45	Artikelbeskrivning	FrontCom Micro RJ45 koppling
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Monteringsstyp	Kopplingskåp, Distribution box	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd	Stickcykler	750

## Allmänna standarder

Kontakt don Norm	IEC 60603-7-51
------------------	----------------

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

**Profilritning**



**Montageurtag**



## Kompletterande produkter



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SM-H 27/18 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1716630000</a>	SwitchMark, Tillbehör, 48 x 27 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190343194	
Förp.	25 ST	