

**BIT C 6,3 PH2X25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Montageverktyg, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 25 mm, Klingtjocklek: 2 mm, Klingmått krysspår: 2
Art.nr.	<a href="#">2748160000</a>
Typ	BIT C 6,3 PH2X25
GTIN (EAN)	4050118894691
Förp.	5 items

## BIT C 6,3 PH2X25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Bredd	25 mm	Byggbredd (tum)	0.9842 inch
Nettovikt	5 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning Bits med krysspårklinga ,typ Phillips, storl.2

## Skruvverktyg

Klingbredd (B)	2 mm	Klingtjocklek	2 mm
Form	Crosshead, Philips	storlek	2
Klinglängd	25 mm	Klingmått krysspår	2

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		