

UBH 1/4 E6,3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden, som ligger långt över dem, som anges i de relevanta DIN-normerna.

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
- DIN 5263 för spårskruvsbits
- Camcar-Norm för TORX-bitsDet innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.Produktnytta:
 - Lämplig för alla skruvjobb. Tack vare anpassad härdning till 59-61 HRC lämplig både för manuell användning och maskinbruk.
 - God slittålighet och därmed lång livslängd.
 - Optimal passning i DIN-skrivar för lågt slitage och optimal vridmomentsöverföring.
 - Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montageverktyg
Art.nr.	2748200000
Typ	UBH 1/4 E6,3
GTIN (EAN)	4050118895339
Förp.	5 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Bredd	74 mm	Byggbredd (tum)	2.9134 inch
Nettovikt	22 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Bitshållare 1/4
--------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002118	ETIM 9.0	EC002118
ETIM 10.0	EC002118	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		