


**HDC MHP 200 PE FAS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Strömförsörjningsmodul, 1000 V, 200 A, Antal poler: 1, Axialskruvanslutning, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 2
Art.nr.	<a href="#">2748270000</a>
Typ	HDC MHP 200 PE FAS
GTIN (EAN)	4050118891041
Förp.	2 items

## HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E92202
Certifikat nr (cURus)	E310075

## Mått och vikter

Djup	34.2 mm	Byggdjup (tum)	1.3465 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	34.2 mm	Byggbredd (tum)	1.3465 inch
Nettovikt	13.8 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6a, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## Allmänna data

Antal poler	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Polykarbonat
Märkspänning (DIN EN 61984)	1000 V	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV
Märkström (DIN EN 61984)	200 A	Nödvändiga insticksplatser	2

## Utförande

Anslutningstyp	Axialskruvanslutning	Ledardiameter, max.	70 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	6 mm <sup>2</sup>		

## Effektkontakt

Anslutningsområde, effektkontakt, max	70 mm <sup>2</sup>	
Anslutningsområde, effektkontakt, min.	6 mm <sup>2</sup>	
Åtdragningsmoment, max. enligt ledningsdiameter	Ledardiameter, min.	25 mm <sup>2</sup>
	Ledardiameter, max.	70 mm <sup>2</sup>
	Anslutningsvridmoment, max.	8 Nm
	Ledardiameter, max.	50 mm <sup>2</sup>
	Anslutningsvridmoment, max.	9 Nm
	Ledardiameter, max.	70 mm <sup>2</sup>
Avisoleringslängd enligt kabelldiameter	Anslutningsvridmoment, max.	10 Nm
	Kabeldiameter, max.	12 mm
	Avisoleringslängd	15.00 mm
	Kabeldiameter, max.	16 mm

**HDC MHP 200 PE FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data**

| Avisoleringslängd 19.00 mm

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		


**HDC MHP 200 PE FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritning**



## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Standard



## Enkel

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MF 6B AB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1428920000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118233414	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MF 6B BA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1428940000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118233353	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MF 10B AC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1428960000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118233223	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MF 10B CA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1428980000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118233278	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MF 16B AD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1429010000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118233315	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MF 16B DA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1429030000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118233407	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MF 24B AF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1429050000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118233285	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MF 24B FA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1429070000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118233520	
Förp.	1 ST	

## HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Med lång styrtapp



## Enkel

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGL 10B AC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736990000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118823042	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MFGL 6B AB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736970000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118823035	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MFGL 24B FA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2737040000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118823097	
Förp.	1 ST	

## Med kort styrtapp



## Enkel

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGS 16B DA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736940000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118823004	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B AF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736950000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118823011	
Förp.	1 ST	

## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Med lång styrtapp



## Enkel

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGL 16B DA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2737020000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118823073	
Förp.	1 ST	

## Med kort styrtapp



## Enkel

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGL 16B AD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736930000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118822298	
Förp.	1 ST	

## Med lång styrtapp



## Enkel

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGL 16B AD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2737010000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118823066	
Förp.	1 ST	

## HDC MHP 200 PE FAS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Med kort styrtapp



## Enkel

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGS 6B AB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736890000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118822250	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MFGS 24B FA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736960000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118823028	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B AC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736910000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118822274	
Förp.	1 ST	

## Med lång styrtapp



## Enkel

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGL 24B AF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2737030000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118823080	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MFGL 10B CA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2737000000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118823059	
Förp.	1 ST	


## HDC MHP 200 PE FAS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Med kort styrtapp




## Enkel

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGS 6B BA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736900000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118822267	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC MFGS 10B CA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736920000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118822281	
Förp.	1 ST	

## Med lång styrtapp



## Enkel

Den innovativa glidramen har två definierade låspositioner för öppning och stängning. Detta gör det möjligt med en enkel och verktygslös modulbestyckning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MFGL 6B BA	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2736980000</a>	Ram
GTIN (EAN)	4050118822908	
Förp.	1 ST	

**HDC MHP 200 PE FAS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Motsvarighet****Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC MHP 200 PE MAS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748260000</a>	Strömförsörjningsmodul, 1000 V, 200 A, Antal poler: 1,
GTIN (EAN)	4050118890891	Axialskruvanslutning, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 2
Förp.	2 ST	