

**HDC MBUS HE 1 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Dataanvändning, 50 V, 16 A, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 0
Art.nr.	<a href="#">2748610000</a>
Typ	HDC MBUS HE 1 M
GTIN (EAN)	4050118890822
Förp.	1 items

## HDC MBUS HE 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	46.2 mm	Byggdjup (tum)	1.8189 inch
Höjd	16.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.6496 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0.7087 inch
Nettovikt	22.22 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Antal poler	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hane
Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	3
Grundläggande material	Polykarbonat	Serie	ModuPlug
Märkspänning (DIN EN 61984)	50 V	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	0.8 kV
Märkström (DIN EN 61984)	16 A	Nödvändiga insticksplatser	0

## Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Avisoleringslängd nominellt	8 mm
Anslutningstyp	Crimpslutning	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 20
Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

**HDC MBUS HE 1 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MBUS HE 1 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Elektriska moduler




## Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MEMC 2 MC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748560000</a>	Datamodul, 50 V, 10 A, Antal poler: 2, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN)	4050118890730	Nödvändiga insticksplatser: 2
Förp.	2 ST	

## Skärmplatta MEMC



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmbyglar, täckplattor och reservtätningar

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MEMC ADP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748740000</a>	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
Förp.	1 ST	

## Crimpkontakter HE



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-C-HE-SM0.5AG	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1200500000</a>	Mångpoliga kontaktdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4008190159627	Leddiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	

**HDC MBUS HE 1 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör**

Typ	HDC-C-HE-SM0.5AU	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1651420000</a>	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4008190400095	Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1200600000</a>	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4008190171308	Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1651430000</a>	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4008190400101	Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM1.5AG	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1200700000</a>	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4008190074920	Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM1.5AU	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1651440000</a>	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4008190400118	Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM2.5AG	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1200800000</a>	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4008190131913	Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM2.5AU	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1651450000</a>	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4008190400125	Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM4.0AG	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1200900000</a>	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4008190115906	Ledardiameter, max.: 4, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM4.0AU	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1651460000</a>	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4008190400132	Ledardiameter, max.: 4, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM4.65AU	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1116540000</a>	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN)	4032248897261	Ledardiameter, max.: 4.65, svarvade, Kopparlegering
Förp.	100 ST	

**HDC MBUS HE 1 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Motsvarighet****Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC MBUS HE 1 F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748600000</a>	Dataanvändning, 50 V, 16 A, Antal poler: 1, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890563	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	