

HDC MBUS HS 8 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Dataanvändning, 50 V, 5 A, Antal poler: 8, Crimpanslutning, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 0
Art.nr.	2748640000
Typ	HDC MBUS HS 8 F
GTIN (EAN)	4050118890686
Förp.	1 items

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	45.9 mm	Byggdjup (tum)	1.8071 inch
Höjd	16.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.6614 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0.7087 inch
Nettovikt	30.8 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

Allmänna data

Antal poler	8	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Överspänningskategori	III	Nedsmutningsgrad	3
Grundläggande material	Polykarbonat	Serie	ModuPlug
Märkspänning (DIN EN 61984)	50 V	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	0.8 kV
Märkström (DIN EN 61984)	5 A	Nödvändiga insticksplatser	0

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE Skruvanslutning via modulram

Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 20	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 28	Ledardiameter, max.	0.52 mm ²
Ledardiameter, min.	0.09 mm ²		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Elektriska moduler




Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MEMC 2 FC	Utförande
Art.nr.	2748570000	Datamodul, 50 V, 10 A, Antal poler: 2, Crimpanslutning, Hylsa,
GTIN (EAN)	4050118890587	Nödvändiga insticksplatser: 2
Förp.	2 ST	

Skärmplatta MEMC



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmbyglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MEMC ADP	Utförande
Art.nr.	2748740000	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
Förp.	1 ST	

D-SUB kabeländstift



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	Utförande
Art.nr.	2748730000	Hylsa, Guld, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890549	
Förp.	100 ST	

HDC MBUS HS 8 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	Utförande
Art.nr.	2748720000	Hylsa, Guld, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631	
Förp.	100 ST	

HDC MBUS HS 8 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Motsvarighet****Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS HS 8 M	Utförande
Art.nr.	2748650000	Dataanvändning, 50 V, 5 A, Antal poler: 8, Crimpanslutning, Hane,
GTIN (EAN)	4050118890716	Nödvändiga insticksplatser: 0
Förp.	1 ST	