

HDC MBUS HS 8 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Dataanvändning, 50 V, 5 A, Antal poler: 8, Crimpanslutning, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 0 |
| Art.nr. | 2748650000 |
| Typ | HDC MBUS HS 8 M |
| GTIN (EAN) | 4050118890716 |
| Förp. | 1 items |

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 46.2 mm | Byggdjup (tum) | 1.8189 inch |
| Höjd | 16.7 mm | Bygghöjd (tum) | 0.6575 inch |
| Bredd | 18 mm | Byggbredd (tum) | 0.7087 inch |
| Nettovikt | 27.28 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a |

Allmänna data

| | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| Antal poler | 8 | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Stickcykler | ≥ 500 | Typ | Hane |
| Överspänningskategori | III | Nedsmutningsgrad | 3 |
| Grundläggande material | Polykarbonat | Serie | ModuPlug |
| Märkspänning (DIN EN 61984) | 50 V | Märkstötspänning (DIN EN 61984) | 0.8 kV |
| Märkström (DIN EN 61984) | 5 A | Nödvändiga insticksplatser | 0 |

PE anslutningsdata

Anslutningstyp PE Skruvanslutning via modulram

Utförande

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 20 | Anslutningstyp | Crimpanslutning |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 28 | Ledardiameter, max. | 0.52 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 0.09 mm ² | | |

Klassificeringar


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000438 | ETIM 9.0 | EC000438 |
| ETIM 10.0 | EC000438 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 | | |

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Elektriska moduler




Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC MEMC 2 MC | Utförande |
| Art.nr. | 2748560000 | Datamodul, 50 V, 10 A, Antal poler: 2, Crimpanslutning, Hane, |
| GTIN (EAN) | 4050118890730 | Nödvändiga insticksplatser: 2 |
| Förp. | 2 ST | |

Skärmplatta MEMC



Förutom industrkontakter inbegriper RockStar® lämpliga tillbehör för effektiv, funktionell och säker systemkabeldragning, t.ex. kodningssystem, skärmbyglar, täckplattor och reservtätningar

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | HDC MEMC ADP | Utförande |
| Art.nr. | 2748740000 | Shield bus |
| GTIN (EAN) | 4050118890624 | |
| Förp. | 1 ST | |

D-SUB kabeländstift



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC C HS SM0.08-0.12 AU | Utförande |
| Art.nr. | 2748710000 | Hane, Guld, 0.08 - 0.12 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890556 | |
| Förp. | 100 ST | |

HDC MBUS HS 8 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | HDC C HS SM0.2-0.5 AU | Utförande |
| Art.nr. | 2748700000 | Hane, Guld, 0.2 - 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890709 | |
| Förp. | 100 ST | |

HDC MBUS HS 8 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Motsvarighet****Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC MBUS HS 8 F | Utförande |
| Art.nr. | 2748640000 | Dataanvändning, 50 V, 5 A, Antal poler: 8, Crimpanslutning, Hylsa, |
| GTIN (EAN) | 4050118890686 | Nödvändiga insticksplatser: 0 |
| Förp. | 1 ST | |